

**Garant****DCGW 04T001, Eggutförande: N****Beställningsdata**

Ordernummer	268098 N
GTIN	4062406575984
Artikelklass	21L

**Beskrivning**

**Utförande:**  
PKD-utförande.

**Teknisk beskrivning**

Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	N
Skärdjup $a_p$	0,05 - 1 mm
Antal byten/skär	1
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 800 m/min
ISO-kod vändskär	DCGW 04T001
Skärmaterial	PKD
Sort	PKD
Hörnradie	0,1 mm

Eggutförande	N
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Matning f	0,03 - 0,035 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning