



Medbringarskiva CoAE, med HM-skär Högergång, arbetsområdets Ø: 33-64mm



Beställningsdata

Ordernummer

327641 33-64

GTIN

Artikelklass

33I

Beskrivning

Utförande:

Medbringardubbar är spännverktyg i den mekaniska tillverkningen. De är avsedda för vridmomentöverföring från maskinspindeln till arbetsstycket. Med medbringardubbar spänns axlar fast mellan spetsar i bearbetningsmaskiner. Arbetsstyckets kompletta ytterkontur kan färdigbearbetas med en uppspänning. Genom fästättningen i arbetsstyckets centrum kan höga radialelastkrav uppfyllas.

CoAE är en medbringardubb som spänns fast manuellt i en svarv. Den används främst för svarvning över hela längden. Komponenterna spänns upp i ändarna. I samma uppspänning kan dessutom fräsning utföras. Den utmärker sig genom en konstant spännkraft, även vid ojämna ändytter eller större avvikelser i rätvinklighet. Fästet är radiellt spelfritt. Genom den modulära uppbyggnaden kan olika spetsar och olika medbringarskivor användas med en enda medbringardubb och på så sätt kan många olika geometrier bearbetas. CoAE ersätter Röhms medbringardubb CoA. Lämplig för bearbetningsmaskiner med manuell uppspänning. Medbringarskivor med **utbytbara medbringarplattor av hårdmetall**.

Användningsdata:

För byte eller utökning av arbetsområdet för satser nr 327541.

Passar till:

Grundenhet nr 327521 och 327541.

OBS!:

CoAE-medbringarskivor som även passar för det gamla systemet CoA (kantiga stödkolvar).

Teknisk beskrivning

passande centrumspetsar Ø D	16 mm
längd C	30 mm
arbetsområdets Ø	33 - 64 mm
utvändig Ø B	45 mm
spänn-Ø A	32 mm
Användning	Höger
Tandning	Utbytbar
Produktslag	Ändmedbringare