

Garant**Kopier- och planfräsar, indexerade, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z:
25/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212006 25/3
GTIN	4062406576509
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Kopier- och planfräsar av senaste generation. Indexerade runda vändskärsplattor skapar stabila förutsättningar och säkrar plattan mot oavsiktlig vridning under användningen. Den optimerade formpassningen mellan vändskärsplattan och plattsätet garanterar högsta möjliga processäkerhet.

OBS!:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2 används** med klinga nr **674252 strl. 9IP.**

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	20,7 mm
Ø D ₃	15 mm
totallängd L _{tot}	35 mm
Passande vändskär	RPK.10T3M0T
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D _{min}	40 mm
Skär-Ø D _c	25 mm

Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Antal skär Z	3
Rampningsvinkel α _{max}	3,22 grad
Skruvsats förvändskär	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
spiralfräsning a _p	1,6 mm
Fästgänga M	M12
spiralfräsning Ø D _{max}	48 mm
Rampningslängd L för α _{max}	12,45 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Skärindelning	Oregelbunden
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskär 10 delar Typ 2	219878 2
--------------------------------------	----------