

Garant**Kopier- och planfräsar, indexerade, med gänga, Ø D / Antal skäreggar Z:
35/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212006 35/5
GTIN	4062406576530
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Kopier- och planfräsar av senaste generation. Indexerade runda vändskärsplattor skapar stabila förutsättningar och säkrar plattan mot oavsiktlig vridning under användningen. Den optimerade formpassningen mellan vändskärsplattan och plattsätet garanterar högsta möjliga processsäkerhet.

OBS!:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2 används** med klinga nr **674252 strl. 9IP**.

Teknisk beskrivning

total längd L_{tot}	42 mm
Ø D_1 h6	17 mm
spiralfräsnings a_p	2,5 mm
Passande vändskär	RPK.10T3M0T
Antal skär Z	5
spiralfräsnings Ø D_{max}	68 mm
Rampningsvinkel α_{max}	1,79 grad

Skär-Ø D _c	35 mm
Ø D ₃	25 mm
Rampningslängd L för α _{max}	22,45 mm
spiralfräsning Ø D _{min}	60 mm
Fästgंगा M	M16
Ø D ₂	28,7 mm
Skruvsats förvändskär	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Invändig	ja
Skaftutförande	med gänga
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Skärdelning	Oregelbunden
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskär 10 delar Typ 2	219878 2
--------------------------------------	----------