

Garant**Kopier- och planfräsar, indexerade, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppor Z:
25/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212003 25/3
GTIN	4062406576486
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Kopier- och planfräsar av senaste generation. Indexerade runda vändskärsplattor skapar stabila förutsättningar och säkrar plattan mot oavsiktlig vridning under användningen. Den optimerade formpassningen mellan vändskärsplattan och plattsätet garanterar högsta möjliga processsäkerhet.

OBS!:

$a_{p\max} = 5,0 \text{ mm.}$

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2 används** med klinga nr **674252 strl. 9IP.**

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D_c	25 mm
totallängd L_{tot}	115 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	48 mm
Utkragningslängd L_1	59 mm
Rampningsvinkel α_{max}	3,22 grad
Ø D_3	15 mm
Skaftdiameter D_s h6	25 mm
Invändig	ja
Passande vändskär	RPK.10T3M0T

Inställningsvinkel κ	15 - 30 grad
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Rampningslängd L för α_{\max}	12,45 mm
Antal skär Z	3
spiralfräsning a_p	1,6 mm
Skruvsats förvändskär	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskär10 delar Typ 2	219878 2
-------------------------------------	----------