



Våt- och torrdammsugare AERO, tillverkarens beteckning: 21-21INOX



Beställningsdata

Ordernummer	078540 21-21INOX
GTIN	5711145158864
Artikelklass	07C

Beskrivning

Utförande:

Robust och kraftfull **våt-/torrdammsugare** med flexibelt slanganslutningssystem (MultiFit) för professionella rengöringsuppgifter. **Avskilningsgrad > 99,9 %**. Kompakt universaldammsugare med Push & Clean **filterrengöringssystem**.

- **Med eluttag och tillslagsautomatik för anslutning av ett elverktyg (max. 2000 W).**
- **Rostfri behållare med handtag och slanghållare.**

leveransinnehåll:

Inklusive sugslang, slanghållare, krökt handrör, våtfilter och tvättbart filterelement (PET).

OBS!:

Fler säkerhetssugare för alla riskklasser (hälsosafarligt eller explosivt damm) kan levereras på begäran (klass L, M, H).

Teknisk beskrivning

behållarvolym	20 l
tillverkarens beteckning	AERO 21-21 PC INOX
Tillslagsautomatik	ja

Filterrengöring	Push & Clean-system
Bredd	400 mm
Längd	390 mm
vikt	8,5 kg
antal turbiner	1
höjd	525 mm
sugslangslängd	2,5 m
bullernivå	64 dB(A)
kabellängd	5 m
effektförbrukning	1250 W
Avskiljningsgrad	99,9 %
luftvolymström	60 l/s
vakuum	210 mbar
Slangdiameter	32 mm
anmärkning	Kompakt behållare i rostfritt stål
Filtersystem	PET-filterelement
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Våt- och torrdammsugare

Tillbehör

Golvmunstycke, 400 mm brett tillverkarens beteckning
3666

078555 3666

Förlängningsrör av rostfritt stål tillverkarens beteckning
8074

078556 8074