

Garant**Kopier- och planfräsar, indexerade, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z:
35/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212006 35/3
GTIN	4062406576523
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Kopier- och planfräsar av senaste generation. Indexerade runda vändskärsplattor skapar stabila förutsättningar och säkrar plattan mot oavsiktlig vridning under användningen. Den optimerade formpassningen mellan vändskärsplattan och plattsätet garanterar högsta möjliga processsäkerhet.

OBS!:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2 används** med klinga nr **674252 strl. 9IP**.

Teknisk beskrivning

total längd L_{tot}	42 mm
Rampningsvinkel α_{max}	1,79 grad
Passande vändskär	RPK.10T3M0T
Ø D_2	28,7 mm
Skär-Ø D_c	35 mm
Rampningslängd L för α_{max}	22,45 mm
spiralfräsning a_p	2,5 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	60 mm
Invändig	ja
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Antal skär Z	3
Fästgänga M	M16
$\varnothing D_1 h_6$	17 mm
Skruvsats förvändskär	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
$\varnothing D_3$	25 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Skärdelning	Oregelbunden
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskär10 delar Typ 2	219878 2
-------------------------------------	----------