



Hållare för diamantglättningspetsar Svängbart huvud, Skaftmått: 10-16



Beställningsdata

Ordernummer	291405 10-16
GTIN	4030741903151
Artikelklass	29M

Beskrivning

Utförande:

Svängbart verktygshuvud (justeringsområde $\pm 90^\circ$).

Fördel:

Ytkvalitet $R_z < 1 \mu\text{m}$ möjlig.

Användningsdata:

För bearbetning av material upp till 65 HRC. Idealisk för ytbearbetning av komplexa kontinuerliga konturer.

För glättning av **icke intermittenta konturer** (konvexa, konkava, cylindriska, koniska) samt plana ytor. Lämpliga också för tillämpningar fram till kragen.

Noggrannhet:

Ytkvalitet $R_z < 1 \mu\text{m}$ möjlig.

leveransinnehåll:

Skaftstorlek 10 inklusive skaftadapter 12 mm \times 12 mm och 16 mm \times 16 mm.

Observera:

Diamantglättningspetsarna måste beställas separat!

OBS!:

Detaljerade tillämpningsrekommendationer finns i den medföljande bruksanvisningen.

Teknisk beskrivning

Skaftmått

10 - 16 mm

Produktslag

Slätvalsverktyg