



## Hållare för diamantglättningspetsar Svängbart huvud, Skaftmått: 16-25



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 291405 16-25  |
| GTIN         | 4030741903182 |
| Artikelklass | 29M           |

### Beskrivning

**Utförande:**

Svängbart verktygshuvud (justeringsområde  $\pm 90^\circ$ ).

**Fördel:**

Ytkvalitet  $R_z < 1 \mu\text{m}$  möjlig.

**Användningsdata:**

För bearbetning av material upp till 65 HRC. Idealisk för ytbearbetning av komplexa kontinuerliga konturer.

För glättning av **icke intermittenta konturer** (konvexa, konkava, cylindriska, koniska) samt plana ytor. Lämpliga också för tillämpningar fram till kragen.

**Noggrannhet:**

Ytkvalitet  $R_z < 1 \mu\text{m}$  möjlig.

**leveransinnehåll:**

Skaftstorlek 16 inklusive skaftadapter 20 mm  $\times$  20 mm och 25 mm  $\times$  25 mm.

**Observera:**

Diamantglättningspetsarna måste beställas separat!

**OBS!:**

Detaljerade tillämpningsrekommendationer finns i den medföljande bruksanvisningen.

### Teknisk beskrivning

Skaftmått

16 - 25 mm

Produktslag

Slätvalsverktyg