

Garant**Kopier- och planfräsar, indexerade, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z:
20/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212006 20/2
GTIN	4062406576493
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Kopier- och planfräsar av senaste generation. Indexerade runda vändskärsplattor skapar stabila förutsättningar och säkrar plattan mot oavsiktlig vridning under användningen. Den optimerade formpassningen mellan vändskärsplattan och plattsätet garanterar högsta möjliga processäkerhet.

OBS!:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2 används** med klinga nr **674252 strl. 9IP**.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	2
Skrivsats förvändskär	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
spiralfräsnings a_p	0,7 mm
totallängd L_{tot}	30 mm
Ø D_3	10 mm
Passande vändskär	RPK.10T3M0T
Ø D_2	17,7 mm

Skär-Ø D_c	20 mm
Rampningsvinkel α_{max}	5,37 grad
spiralfräsning Ø D_{min}	30 mm
Ø D_1 h6	10,5 mm
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D_{max}	38 mm
Fästgänga M	M10
Rampningslängd L för α_{max}	7,45 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Skärindelning	Oregelbunden
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskär10 delar Typ 2	219878 2
-------------------------------------	----------