


**Garant**
**HM-spårfräs, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 22,5X4 mm**


## Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 208025 22,5X4 |
| GTIN         | 4045197199119 |
| Artikelklass | 11X           |

## Beskrivning

### Utförande:

Skär på periferin, med sicksacktandning. Sidoytorna är frislipade och kan därför inte fastna i arbetsstycket.

### OBS!:

För fräsning av T-spår enligt DIN 6888 eller för fräsning av små spår.

Fullspår:  $f_z$  för  $a_p = 0,25 \times D$ .

Typ: N

Tandantal Z: 10

Tandantal Z: 10

För woodruffkilar DIN 6888: 4,0×9,0 mm

Friställningsdiameter  $D_1$ : 6 mm

totallängd L: 63 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 10 mm

Matning  $f_z$  för spårfräsning i stål < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,038 mm

## Teknisk beskrivning

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| För woodruffkilar DIN 6888                                    | 4,0×9,0 mm |
| Matning $f_z$ för spårfräsning i stål < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,038 mm   |
| Skär-Ø $D_c$                                                  | 22,5 mm    |
| Tandantal Z                                                   | 10         |
| Friställningsdiameter $D_1$                                   | 6 mm       |

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Skaftdiameter D <sub>s</sub>                   | 10 mm                |
| totallängd L                                   | 63 mm                |
| Typ                                            | N                    |
| Skärlängd L <sub>c</sub>                       | 4 mm                 |
| Beläggning                                     | TiAlN                |
| Skärmaterial                                   | VHM                  |
| Norm                                           | DIN 850 D/F          |
| Fräsprofil                                     | m. sicksacktandning  |
| Tolerans nom.-Ø                                | e8                   |
| Matningsriktning                               | horisontell          |
| Ingreppsbredd a <sub>e</sub> vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D |
| Skaft                                          | DIN 6535 HB med h6   |
| Invändig                                       | nej                  |
| Skafttolerans                                  | h6                   |
| Hörnfavinkel                                   | 90 grad              |
| Färgring                                       | grön                 |
| Produktslag                                    | Pinnfräsar           |