

Garant**HM-vinkelfräs form D 45°, TiAlN, Ø js16 DC: 20 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	208036 20
GTIN	4045197269898
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**Vinkeltolerans $\pm 8'$.**OBS!:**

För fräsning av gejder vid verktygs- och maskintillverkning.

Till fullt ingrepp f_z med 50 % matning.

Invändig: nej

Tandantal Z: 8

Friställningsdiameter D_1 : 10 mm

totallängd L: 63 mm

Tandantal Z: 8

Skaftdiameter D_s : 12 mmSkärlängd L_c : 5 mmMatning f_z i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,042 mm**Teknisk beskrivning**

Matning f_z i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,042 mm
Friställningsdiameter D_1	10 mm
Tandantal Z	8
Skär-Ø D_c	20 mm
Skaftdiameter D_s	12 mm
totallängd L	63 mm

Skärlängd L _c	5 mm
Form	D
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 1833
Tolerans nom.-Ø	js16
Matningsriktning	horisontell
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Hörnfasvinkel	45 grad
Färgring	grön
Produktslag	Pinnfräsar