

Garant**HM-T-spårfräsar, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 32X14 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	208032 32X14
GTIN	4045197269034
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**

Fräsen skär på periferin och på båda sidor.

Växelvis ställda tänder (sicksacktandning) bidrar till höga skärprestanda.

OBS!:

För fräsning av T-spår enligt DIN 650.

Kör till fullt ingrepp f_z med 50 %.

Typ: N

Tandantal Z: 6

Tandantal Z: 6

För T-spårDIN 650: 18 mm

Friställningsdiameter D_1 : 15 mm

totalängd L: 90 mm

Skaftdiameter D_s : 16 mm

Hörnfasbredd vid 45°: 0,2 mm

Teknisk beskrivning

Hörnfasbredd vid 45°	0,2 mm
För T-spårDIN 650	18 mm
Skär-Ø D_c	32 mm
Matning f_z i stål < 900 N/mm ²	0,045 mm
Tandantal Z	6
Friställningsdiameter D_1	15 mm

Skaftdiameter D _s	16 mm
totallängd L	90 mm
Typ	N
Skärlängd L _c	14 mm
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 851
Fräsprofil	m. sicksacktandning
Tolerans nom.-Ø	d11
Spiralvinkel	12 grad
Matningsriktning	horisontell
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Hörnfasvinkel	45 grad
Färgring	grön
Produktslag	Pinnfräsar