

Garant**GARANT Master Steel HM-minifräs HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	202291 3
GTIN	4062406271541
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**

Extra kort egg för maximal stabilitet. **Skaftlängd enligt DIN** för förbättrat stöd för verktyget i fästet. Det ökar verktygets användningstid signifikant.

Spara in kostnaderna för omslipning: Det är billigare att använda HM-minifräsar till förslitningsgränsen än att slipa om dem.

Verktyg för **universell bearbetning**.

Teknisk beskrivning

totallängd L	50 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Tolerans nom.-Ø	e8
Skär-Ø D _c	3 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Spiralvinkel	30 grad
Skaftdiameter D _s	6 mm
Skärlängd L _c	6 mm
Tandantal Z	3
Matning f _z för spårfräsning i stål < 900 N/mm ²	0,02 mm
Matning f _z för valsfräsning i stål < 900 N/mm ²	0,022 mm
Hörnfavinkel	90 grad

Serie	Master Steel
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Egenskap spiralvinkel	1
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	grön
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	290 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	240 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	70 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	40 m/min	S
GG(G)	lämplig	85 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		

torrt

lämplig

Luft

lämplig