


Garant**Slipdukshylsa (SiC), Korn 150, Slipdukshyls-Ø, -längd, Form: 1319G****Beställningsdata**

Ordernummer	553328 1319G
GTIN	4062406272036
Artikelklass	51E

Beskrivning**Utförande:**

Kiselkarbid (SiC) som är perfekt för bearbetning av titan, aluminium och deras legeringar.

Användningsdata:

De skarvfritt formade slipdukshylsorna skjuts upp på gummikroppen och hålls sedan fast av centrifugalkraften när maskinen är i gång. **Slipdukshylsorna kan bytas snabbt och enkelt** (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen).

OBS!:

Endast kompatibel med överslipande system med expanderande gummikropp nr 553100.

Teknisk beskrivning

slipdukshylsans längd	19 mm
rekommenderat varvtal	16000 min ⁻¹
slipdukshylsans Ø	13 mm
Form	G
Slipmedel	Kiselkarbid (SiC)

Slipmedlets beteckning	SiC
Kornstorlek	150
Produktnamnsattribut	Korn 150
Produktslag	Slipdukshylsa

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Hårdmetall (HM)	lämplig		
Ti	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Gummikropp Huvud-Ø, huvudlängd, form 1319G	553100 1319G
--	--------------