


**Sidavbitare för mekaniker, polerad med grepphylsor, KW, totallängd: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	724205 125
GTIN	4003773048022
Artikelklass	73F

Beskrivning**Utförande:**

Med slimmad huvud och induktionshårdade skär. Skärhårdhet ca 63 HRC. Infälld länk med glappfri gång.

Polerad tång, handtag med flerkomponenthöljen. Med öppningsfjäder.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Specialverktøgsstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet pianotråd upp till Ø	0,6 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	1 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	2,5 mm
totallängd	125 mm
Produktnamnsattribut	KW
Skärfas	Utan fas
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.

Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 63 HRC)
Material	Specialverktygsstål, sänksmitt och oljehärdat
Yta	polerad
Produktslag	Skärande tång