

Garant**Kopier- och planfräsar, indexerade, med gänga, Ø D / Antal skäreggar Z:
32/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212015 32/3
GTIN	4062406576608
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Kopier- och planfräsar av senaste generation. Indexerade runda vändskärspaltor skapar stabila förutsättningar och säkrar plattan mot oavsiktlig vridning under användningen. Den optimerade formpassningen mellan vändskärspaltan och plattsätet garanterar högsta möjliga processsäkerhet.

OBS!:

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP.**

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	RPK.1204M0T
Skär-Ø D _c	32 mm
Ø D ₂	28,7 mm
spiralfräsning Ø D _{min}	52 mm
Skrivsats för vändskär	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Antal skär Z	3
spiralfräsning a _p	4 mm

Ø D ₃	20 mm
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D _{max}	62 mm
Rampningsvinkel α _{max}	2,84 grad
Rampningslängd L för α _{max}	16,94 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Fästgänga M	M16
total längd L _{tot}	42 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärledning	Oregelbunden
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskär10 delar Typ 3	219878 3
Skruvsats förvändskär10 delar Typ 2	219878 2