

Garant**"5-i-1" svarv- och borrarverktyg 2,25xD, Vänster, Ø DC: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268409 10
GTIN	4062406272982
Artikelklass	21X

Beskrivning**Utförande:**

Cylindriskt skaft **med krage**.

Användningsdata:

1. Plansvarvning av ändytor.
2. Borrar (för- och fullhålsborrar) – plan hålbotten.
3. Invändig längssvarvning.
4. Utvändig längssvarvning.

OBS!:

- **Välj så stora hörnradier och hållarstorlekar som möjligt.**
- **Håltolerans + 0,15 mm (vid borrarprocesser med drivet verktyg).**
- **Vid borrar utöver nominell diameter blir restmaterial stående.**
- **Arbeta alltid med invändig kylning vid borrar (minst 5 bar).**

Teknisk beskrivning

Skaftlängd L_s	42 mm
Ø d_2	16 mm
Nominell Ø D	10 mm
Effektiv längd L_1	22,5 mm
Skrivsats förvändskär	269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
Skaftdiameter D_s	12 mm
Passande vändskär	ZCMX 05..

Utkragningslängd L _A	29 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 40	269028 40
------------------------------	-----------