

**Garant****"4-i-1" svarv- och borrarverktyg 1,5×D, Vänster, Ø DC: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268405 20
GTIN	4062406272937
Artikelklass	21X

**Beskrivning****Utförande:**

Cylindriskt skaft.

**Användningsdata:**

1. Plansvarvning av ändytor.
2. Borrar (för- och fullhålsborrning) – plan hålbotten.
3. Invändig längssvarvning.
4. Utvändig längssvarvning.

**OBS!:**

- **Välj så stora hörnradier och hållarstorlekar som möjligt.**
- **Håltolerans + 0,15 mm (vid borrarprocesser med drivet verktyg).**
- **Vid borrar utöver nominell diameter blir restmaterial stående.**
- **Arbeta alltid med invändig kylning vid borrar (minst 5 bar).**

**Teknisk beskrivning**

Skruvsats förvändskär	269028 43 (IP10; 2 Nm)
Effektiv längd L <sub>1</sub>	30 mm
Nominell Ø D	20 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	25 mm
Passande vändskär	ZCMX 10..
totallängd L	150 mm
Serie	"4-i-1"
Användning	Vänster

Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

---

**Tillbehör**

Skruvsats förvändskär Typ 43	269028 43
------------------------------	-----------