

Garant**Kopier- och planfräsar, indexerade, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 52/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212009 52/5
GTIN	4062406576578
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Kopier- och planfräsar av senaste generation. Indexerade runda vändskärsplattor skapar stabila förutsättningar och säkrar plattan mot oavsiktlig vridning under användningen. Den optimerade formpassningen mellan vändskärsplattan och plattsätet garanterar högsta möjliga processäkerhet.

OBS!:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2 används** med klinga nr **674252 strl. 9IP.**

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	RPK.10T3M0T
FästhålsØ	22 mm
Rampningslängd L för α_{max}	39,45 mm
Rampningsvinkel α_{max}	1,02 grad
spiralfräsnings Ø D_{max}	102 mm

Skär- \varnothing D_c	52 mm
Antal skär Z	5
$\varnothing D_3$	42 mm
totallängd L_{tot}	40 mm
Skruvsats förvändskär	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Inställningsvinkel κ	15 - 30 grad
spiralfräsning a_p	2,5 mm
Invändig	ja
spiralfräsning $\varnothing D_{min}$	94 mm
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskär10 delar Typ 2	219878 2
-------------------------------------	----------