

Garant**Kopier- och planfräsar, indexerade, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 63/6mm**

Beställningsdata

Ordernummer	212018 63/6
GTIN	4062406576653
Artikelklass	210

Beskrivning

Utförande:

Kopier- och planfräsar av senaste generation. Indexerade runda vändskärsplattor skapar stabila förutsättningar och säkrar plattan mot oavsiktlig vridning under användningen. Den optimerade formpassningen mellan vändskärsplattan och plattsätet garanterar högsta möjliga processsäkerhet.

OBS!:

$a_{p\max} = 6,0 \text{ mm.}$

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP.**

Teknisk beskrivning

FästhålsØ	22 mm
spiralfräsnings a_p	4 mm
Skär-Ø D_c	63 mm
Inställningsvinkel κ	15 - 30 grad
spiralfräsnings Ø D_{\max}	124 mm
Ø D_3	51 mm

Passande vändskär	RPK.1204M0T
Invändig	ja
Skruvsats förvändskär	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
totallängd L_{tot}	40 mm
Antal skär Z	6
spiralfräsnings $\varnothing D_{min}$	114 mm
Rampningslängd L för α_{max}	47,94 mm
Rampningsvinkel α_{max}	1 grad
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskär 10 delar Typ 3	219878 3
--------------------------------------	----------