

**Garant****"5-i-1" svarv- och borrarverktyg 2,25xD, Vänster, Ø DC: 20mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	268409 20
GTIN	4062406273019
Artikelklass	21X

## Beskrivning

### Utförande:

Cylindriskt skaft **med krage**.

### Användningsdata:

1. Plansvarvning av ändytor.
2. Borrar (för- och fullhålsborrar) – plan hålbotten.
3. Invändig längssvarvning.
4. Utvändig längssvarvning.

### OBS!:

- **Välj så stora hörnradier och hållarstorlekar som möjligt.**
- **Håltolerans + 0,15 mm (vid borrarprocesser med drivet verktyg).**
- **Vid borrar utöver nominell diameter blir restmaterial stående.**
- **Arbeta alltid med invändig kylning vid borrar (minst 5 bar).**

## Teknisk beskrivning

Skaftlängd $L_s$	56 mm
Nominell $\varnothing D$	20 mm
$\varnothing d_2$	32 mm
Skaftdiameter $D_s$	25 mm
Effektiv längd $L_1$	46 mm
Skrivsats förvändskär	269028 43 (IP10; 2 Nm)
Passande vändskär	ZCMX 10..

Utkragningslängd L <sub>A</sub>	57,5 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 43	269028 43
------------------------------	-----------