

**Garant****ZCMX 050204, Sort: HBZ120**

## Beställningsdata

Ordernummer	268420 HBZ120
GTIN	4062406273668
Artikelklass	21E

## Beskrivning

ZCMX 050204 HBZ120 Sort: HBZ120

Skärdjup  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Matning svarvning: 0,1 - 0,3 mm

Matning borrar: 0,03 - 0,12 mm

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 90 - 200 m/min

## Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	2
Hörnradie	0,4 mm
ISO-kod vändskär	ZCMX 050204
Sort	HBZ120
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet $v_c$ primär användning	90 - 200 m/min
Skärmaterial	HM

Primäranvändning	M
Skärdjup $a_p$	0,4 - 2 mm
Beläggning	PVD
Matning bormning	0,03 - 0,12 mm
Matning svarvning	0,1 - 0,3 mm
passande till verktygsdiameter $D_c$	10 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning