

Garant**ZCMX 050204, Sort: HBZ310**

Beställningsdata

Ordernummer	268420 HBZ310
GTIN	4062406273644
Artikelklass	21E

Beskrivning

ZCMX 050204 HBZ310 Sort: HBZ310
Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mm
Matning svarvning: 0,05 - 0,4 mm
Matning borrarning: 0,03 - 0,3 mm
Skärhastighet v_c primär användning: 200 - 600 m/min

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HM
Sort	HBZ310
Hörnradie	0,4 mm
Antal byten/skär	2
Primäranvändning	N
Skärförhållande	kontinuerligt
ISO-kod vändskär	ZCMX 050204
Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm

Skärhastighet v_c primär användning	200 - 600 m/min
Beläggning	PVD
Matning borrar	0,03 - 0,3 mm
Matning svarvning	0,05 - 0,4 mm
passande till verktygsdiameter D_c	10 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning