

**Garant****DCGW 04T001, Eggutförande: G****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 268096 G      |
| GTIN         | 4062406578145 |
| Artikelklass | 21H           |

**Beskrivning****Utförande:**

CBN-utförande.

**Teknisk beskrivning**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Skärdjup $a_p$                        | 0,03 - 0,08 mm   |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 80 - 140 m/min   |
| Skärförhållande                       | kontinuerligt    |
| Antal byten/skär                      | 2                |
| Tilldelning huggning/skrubb           | Finbearbetning   |
| Primäranvändning                      | H                |
| Matning $f$                           | 0,04 - 0,06 mm/v |
| ISO-kod vändskär                      | DCGW 04T001      |
| Skärmaterial                          | CBN              |

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Hörnradie    | 0,1 mm                 |
| Sort         | BU7220                 |
| Eggutförande | G                      |
| Produktslag  | Vändskär för svarvning |