

**Garant****ZCMX 060204, Sort: HBZ030**

## Beställningsdata

Ordernummer	268423 HBZ030
GTIN	4062406273804
Artikelklass	21E

## Beskrivning

### Utförande:

Hårdare substrat för längre livslängd med tunn CVD-beläggning. Särskilt för plan- och längdsvärningstillämpningar.

passande till verktygsdiameter  $D_c$ : 12 mm

Sort: HBZ030

Skärdjup  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Matning svarvning: 0,1 - 0,3 mm

Matning borring: 0,03 - 0,12 mm

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 200 m/min

## Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Antal byten/skär	2
Beläggning	CVD
Hörnradi	0,4 mm
Skärmaterial	HM

Skärdjup $a_p$	0,4 - 2 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
ISO-kod vändskär	ZCMX 060204
Sort	HBZ030
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 200 m/min
Matning borrar	0,03 - 0,12 mm
Matning svarvning	0,1 - 0,3 mm
passande till verktygsdiameter $D_c$	12 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning