

Brynfil – kiselkarbid (grön), fyrkant, längd × bredd (mm) finhetsgrad: 200X20G



Beställningsdata

Ordernummer	558625 200X20G
GTIN	4260496530955
Artikelklass	56Z

Beskrivning

Användningsdata:

För **avgradning, skärpning, bryning** och **fasning** av verktyg och verktygsegg. För efterbearbetning av borrhål, ytor och kanter vid formtillverkning. Därutöver även för ytförbättring genom justering och polering.

För **hårdmetall, ickejärnmetall**, glas, keramik, porslin. Ett material med **stor hårdhet** och utpräglad **självskärpande effekt**.

OBS!:

Används med fördel tillsammans med olja eller vatten.

Teknisk beskrivning

Färg	grön
Kornstorlek	100
Bredd	20 mm
finhetsgrad	grov
Längd	200 mm
Slipmedlets beteckning	SiC
Form	fyrkant
Produktslag	Brynfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
Hårdmetall (HM)	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		