

Garant**ZCMX 060204, Sort: HBZ310**

Beställningsdata

Ordernummer	268423 HBZ310
GTIN	4062406273828
Artikelklass	21E

Beskrivning

ZCMX 060204 HBZ310 Sort: HBZ310
Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mm
Matning svarvning: 0,05 - 0,4 mm
Matning borrarning: 0,03 - 0,3 mm
Skärhastighet v_c primär användning: 200 - 600 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
ISO-kod vändskär	ZCMX 060204
Beläggning	PVD
Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	200 - 600 m/min
Primäranvändning	N
Skärmaterial	HM

Sort	HBZ310
Antal byten/skär	2
Matning borrar	0,03 - 0,3 mm
Matning svarvning	0,05 - 0,4 mm
passande till verktygsdiameter D_c	12 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning