

Garant**ZCMX 060204, Sort: HBZ120**

Beställningsdata

Ordernummer	268423 HBZ120
GTIN	4062406273835
Artikelklass	21E

Beskrivning

ZCMX 060204 HBZ120 Sort: HBZ120

Skärdjup a_p : 0,4 - 2 mm

Matning svarvning: 0,1 - 0,3 mm

Matning borrarning: 0,03 - 0,12 mm

Skärhastighet v_c primär användning: 90 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	ZCMX 060204
Antal byten/skär	2
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 200 m/min
Primäranvändning	M
Skärmaterial	HM
Hörnradie	0,4 mm
Beläggning	PVD

Skärdjup a_p	0,4 - 2 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HBZ120
Matning svarvning	0,1 - 0,3 mm
Matning borrar	0,03 - 0,12 mm
passande till verktygsdiameter D_c	12 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning