

Garant**ZCMX 080304, Sort: HBZ030**

Beställningsdata

Ordernummer	268425 HBZ030
GTIN	4062406273903
Artikelklass	21E

Beskrivning

Utförande:

Hårdare substrat för längre livslängd med tunn CVD-beläggning. Särskilt för plan- och längdsvärningstillämpningar.

passande till verktygsdiameter D_c : 16 mm

Sort: HBZ030

Skärdjup a_p : 0,4 - 2 mm

Matning svarvning: 0,1 - 0,3 mm

Matning borring: 0,03 - 0,12 mm

Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Sort	HBZ030
Skärdjup a_p	0,4 - 2 mm
ISO-kod vändskär	ZCMX 080304
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 200 m/min

Skärmaterial	HM
Antal byten/skär	2
Skärförhållande	kontinuerligt
Beläggning	CVD
Primäranvändning	P
Matning svarvning	0,1 - 0,3 mm
Matning borrar	0,03 - 0,12 mm
passande till verktygsdiameter D_c	16 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning