




Kilstänger 4-backars svarvchuck ROTA-M-flex 2+2, Ytterdiameter: 630mm



Beställningsdata

Ordernummer	313101 630
GTIN	2050002052987
Artikelklass	33U

Beskrivning

Utförande:

Handchucken med 4 backar förenar fördelarna och funktionerna hos 2-, 3- och 4-backchuckar och är extremt flexibel för användning på svarvmaskiner, fräsmaskiner och fräs-/svarvceller. Genom de mitt emot varandra liggande backparen, som är hopkopplade med ett drivningsystem, spänns arbetsstyckena fast centriskt och överbestämmdhet förhindras med hjälp av en pendelmekanism. En kompensationsmekanism möjliggör också centrisk fastspänning av tunnväggiga arbetsstycken. För stationära tillämpningar måste uppspänningen ske via konsol- eller adapterplattor.

- **Fastspänning av runda, kubiska eller geometriskt ormlösa arbetsstycken.**
- **Tätat utförande – därmed också lämplig för gjutna och smidda delar.**
- **Visuellt indikeringsstift för att garantera processäker fastspänning av komponenten.**
- **Kan också användas som 2-backars spännchuck.**

Norm:

ISO 702-4

leveransinnehåll:

Spårblock resp. fästskruvar och spännycklar.

OBS!:

Spännbackar ingår inte i leveransen. Kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	950 min ⁻¹
vikt	307 kg
Serie	ROTA-M flex
Utvändig Ø A	630 mm
maximal spännkraft	180 kN
maximalt vridmoment	250 Nm
Kompensationsslag per back	10 mm
Sättslag per back	17,8 mm
Antal backar	4
Användning	manuell
Produktslag	Självcentrerande chuck