

Garant**ZCMX 080304, Sort: HBZ310**

Beställningsdata

Ordernummer	268425 HBZ310
GTIN	4062406273927
Artikelklass	21E

Beskrivning

ZCMX 080304 HBZ310 Sort: HBZ310
Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mm
Matning svarvning: 0,05 - 0,4 mm
Matning borrarning: 0,03 - 0,3 mm
Skärhastighet v_c primär användning: 200 - 600 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HBZ310
Hörnradie	0,4 mm
ISO-kod vändskär	ZCMX 080304
Skärhastighet v_c primär användning	200 - 600 m/min
Antal byten/skär	2
Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm
Skärmaterial	HM

Primäranvändning	N
Beläggning	PVD
Matning svarvning	0,05 - 0,4 mm
Matning bormning	0,03 - 0,3 mm
passande till verktygsdiameter D_c	16 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning