



Digitalt plastskjutmått digiMax®, Typ: 150D



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 412830 150D |
| GTIN | 4010995294229 |
| Artikelklass | 46P |

Beskrivning

Utförande:

Ickemetalliskt High-Tech-material med 50 % fiberandel.

Sifferhöjd 7,5 mm, 5-siffrig display

Mätområde 0 – 150 mm.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|---------------|
| Norm | Verkstadsnorm |
| skänkelängd | 40 mm |
| mätområde | 0 - 150 mm |
| Sifferhöjd LCD-display | 7,5 mm |
| Djupmått | plan |
| Energiförsörjning | Batteridriven |
| Djupmått finns | ja |
| avläsning | 0,0005 tum |
| avläsning | 0,01 mm |
| Antal ingående batterier | 1 |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum |

| | |
|--|--------------------|
| felgräns | 0,05 mm |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 |
| Mätteknik | digital |
| förpackning | Stabil box |
| Produktslag | Universalskjutmått |

Tillbehör

| | |
|---|------------|
| Knappceller / specialbatterier Batterityp 357 | 081560 357 |
|---|------------|