

Garant**ZCMX 080304, Sort: HBZ140**

Beställningsdata

Ordernummer	268425 HBZ140
GTIN	4062406273941
Artikelklass	21E

Beskrivning

Utförande:

Universellt medelkornsubstrat med PVD-beläggning. Förstahandsval för svarv- och borrhållämpningar.

passande till verktygsdiameter D_c : 16 mm

Sort: HBZ140

Skärdjup a_p : 0,4 - 2 mm

Matning svarvning: 0,1 - 0,3 mm

Matning borrhåll: 0,03 - 0,12 mm

Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 190 m/min

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	ZCMX 080304
Hörnradie	0,4 mm
Antal byten/skär	2
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 190 m/min
Beläggning	PVD

Skärmaterial	HM
Skärdjup a_p	0,4 - 2 mm
Primäranvändning	M
Sort	HBZ140
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning svarvning	0,1 - 0,3 mm
Matning borrar	0,03 - 0,12 mm
passande till verktygsdiameter D_c	16 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning