



Digitalt verkstads-skjutmått, mätområde: 300mm



Beställningsdata

Ordernummer	415525 300
GTIN	4062406579531
Artikelklass	42A

Beskrivning

Utförande:

Skjutmått för in- och utvändig mätning (med preset). Lättavläst LCD-display med extra stora siffror. Optimala styr- och glideegenskaper tack vare plastlagrade **dubbla glidskenor**. Finslipade mätskänklar av rostfritt stål. Med två förskjutbara och **utbytbara mätskänklar. Inklusive mätkraftsbegränsning.**

leveransinnehåll:

Inkl. 1 batteri nr 081560 stl. CR2032.

Specialtillbehör:

Inställningstolk nr 415527 storlek set. Mätskänklar M2,5 nr 415526 storlek 90 med gänga M2,5 för specialsond nr 434900–434910.

Teknisk beskrivning

avläsning	0,01 mm
avläsning	0,0005 tum
Energiförsörjning	Batteridriven
Ansats för inre mått – Ø	10 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
vikt	0,65 kg
Preset-funktion	ja
felgräns	0,04 mm

skänkellängd	90 mm
Antal ingående batterier	1
mätområde	0 - 300 mm
Kalibrering	A1
Norm	Verkstadsnorm
Mätspetsar	ja
Mätteknik	digital
Material	ABS
Alla delar	Härdad
Produktslag	Verkstadsskjutmått

Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm	021010 300
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 300 mm	021000 300

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
--	---------------