

Garant**ZCMX 10T302, Sort: HBZ310**

Beställningsdata

Ordernummer	268429 HBZ310
GTIN	4062406273033
Artikelklass	21E

Beskrivning

ZCMX 10T302 HBZ310 Sort: HBZ310
Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mm
Matning svarvning: 0,05 - 0,4 mm
Matning borrarning: 0,03 - 0,3 mm
Skärhastighet v_c primär användning: 200 - 600 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,2 mm
Antal byten/skär	2
Sort	HBZ310
ISO-kod vändskär	ZCMX 10T302
Skärhastighet v_c primär användning	200 - 600 m/min
Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm
Primäranvändning	N

Skärmaterial	HM
Beläggning	PVD
Matning borrar	0,03 - 0,3 mm
Matning svarvning	0,05 - 0,4 mm
passande till verktygsdiameter D _c	20 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning