


Garant**ZCMX 10T304, Sort: HUZ310**

Beställningsdata

Ordernummer	268433 HUZ310
GTIN	4062406273040
Artikelklass	21E

Beskrivning

ZCMX 10T304 HUZ310 Sort: HUZ310
Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mm
Matning svarvning: 0,05 - 0,4 mm
Matning borrhning: 0,03 - 0,3 mm
Skärhastighet v_c primär användning: 200 - 600 m/min

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	ZCMX 10T304
Primäranvändning	N
Skärmaterial	HM
Skärförhållande	kontinuerligt
Beläggning	obelagd
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm

Sort	HUZ310
Skärhastighet v_c primär användning	200 - 600 m/min
Matning svarvning	0,05 - 0,4 mm
Matning borrar	0,03 - 0,3 mm
passande till verktygsdiameter D_c	20 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning