

**Garant****ZCMX 10T304, Sort: HBZ310**

## Beställningsdata

Ordernummer	268433 HBZ310
GTIN	4062406273057
Artikelklass	21E

## Beskrivning

ZCMX 10T304 HBZ310 Sort: HBZ310  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Matning svarvning: 0,05 - 0,4 mm  
Matning borrarning: 0,03 - 0,3 mm  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 200 - 600 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HM
Primäranvändning	N
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup $a_p$	0,2 - 4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	200 - 600 m/min
ISO-kod vändskär	ZCMX 10T304
Hörnradie	0,4 mm
Antal byten/skär	2

Beläggning	PVD
Sort	HBZ310
Matning svarvning	0,05 - 0,4 mm
Matning bormning	0,03 - 0,3 mm
passande till verktygsdiameter $D_c$	20 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning