

**Garant****ZCMX 10T308, Sort: HBZ120**

## Beställningsdata

Ordernummer	268434 HBZ120
GTIN	4062406273088
Artikelklass	21E

## Beskrivning

ZCMX 10T308 HBZ120 Sort: HBZ120

Skärdjup  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Matning svarvning: 0,1 - 0,3 mm

Matning borrar: 0,03 - 0,12 mm

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 90 - 200 m/min

## Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Beläggning	PVD
ISO-kod vändskär	ZCMX 10T308
Sort	HBZ120
Primäranvändning	M
Skärmaterial	HM
Skärhastighet $v_c$ primär användning	90 - 200 m/min

Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup $a_p$	0,4 - 2 mm
Antal byten/skär	2
Matning svarvning	0,1 - 0,3 mm
Matning borring	0,03 - 0,12 mm
passande till verktygsdiameter $D_c$	20 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning