



Sladdlös mutterdragare, Typ: M12FQID



Beställningsdata

Ordernummer	074014 M12FQID
GTIN	4058546229184
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

- **Robust, kraftfull batteridrivna FUEL™ slagskruvdragare med borstlös POWERSTATE™ EC-motor.**
- **Lång motorlivslängd och hög energieffektivitet.**
- **Stabilt metallväxelhus och ergonomiskt mitthandtag med mjuk beläggning.**
- **Batteriladdningsindikator.**
- **LED-belysning av arbetsområdet.**
- **Med höger-/vänstergång och elektronisk varvtalsreglering.**
- **REDLINK PLUS™-Elektronik – enastående effekterreglering.**
- **DRIVE CONTROL™ möjliggör snabbt byte mellan kopplingssteg med olika varvtals- och vridmomentinställningar.**

Den batteridrivna impulsskruvdragaren M12 **FUEL-DRIVE™ SURGE™** är den tystaste batteridrivna slagskruvdragaren i M12™-serien (76 dB(A)) för fästtillämpningar i trä.

Fördel:

DRIVE CONTROL™ .

leveransinnehåll:

Inklusive 2x litiumjonbatterier, laddare, HD-box.

Teknisk beskrivning

Batterispänning	12 V
maximala vibrationer enligt EN	1,5 m/s ²
tillverkarens beteckning	M12FQID-202X
mått verktygshållare	1/4 tum
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
maximalt vridmoment 1:a steget	50 Nm
max skruv-Ø (8,8 – 12,9)	M14
slaghastighet 1:ans växel	0 - 950 min ⁻¹
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
Batterityp	Litiumjon
slaghastighet 3:ans växel	0 - 3400 min ⁻¹
slaghastighet 2:ans växel	0 - 2200 min ⁻¹
typisk användning	Strong
fästprofil verktygshållare	HEX (E 6,3)
vikt	1,1 kg
Antal ingående batterier	2
batterikapacitet	2 Ah
Energiförsörjning	Batteridrivnen
lämpligt för material	Stål
Produktslag	Slagskruvdragare

Tillbehör

Litiumjon system M12B4 Batterityp MB12

073815 MB12