

Garant

Densimet® verktygsfäste för inskravningsfräsar, Ø d = 16 mm, Gänga M × Lges: M8X168

**Beställningsdata**

Ordernummer	301374 M8X168
GTIN	4062406274856
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Vibrationsdämpande.
- Skafttolerans h6.

Användningsdata:

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar.

Teknisk beskrivning

Håldiameter D ₁	8,5 mm
gängaM	M8×168
Effektiv längd L ₁	120 mm
Ø D ₂	14 mm
fäste	Ø d = 16 mm
Skaft-Ø d	16 mm
Invändig	ja
Svängning	dämpad
Produktslag	Hållare för fräs med gänga