

Garant

Densimet® verktygsfäste för inskravningsfräsar, Ø d = 20 mm, Gänga M × Lges: M10X150

**Beställningsdata**

Ordernummer	301376 M10X150
GTIN	4062406274870
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Vibrationsdämpande.
- Skafttolerans h6.

Användningsdata:

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar.

Teknisk beskrivning

Håldiameter D ₁	10,5 mm
gängaM	M10×150
Effektiv längd L ₁	100 mm
Ø D ₂	18 mm
fäste	Ø d = 20 mm
Skaft-Ø d	20 mm
Invändig	ja
Svängning	dämpad
Produktslag	Hållare för fräs med gänga