

**Garant**

**Densimet® verktygsfäste för inskravningsfräsar, Ø d = 32 mm, Gänga M × Lges: M16X160**

**Beställningsdata**

Ordernummer	301379 M16X160
GTIN	4062406275723
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Vibrationsdämpande.
- Skafttolerans h6.

**Användningsdata:**

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar.

**Teknisk beskrivning**

gängaM	M16×160
Håldiameter D <sub>1</sub>	17 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	100 mm
Ø D <sub>2</sub>	30 mm
fäste	Ø d = 32 mm
Skaft-Ø d	32 mm
Invändig	ja
Svängning	dämpad
Produktslag	Hållare för fräs med gänga