

Garant**VBGW 110304 FN, MKD, Eggutförande: NS****Beställningsdata**

Ordernummer	266010 NS
GTIN	4062406274580
Artikelklass	21L

Beskrivning**Utförande:**

MKD - monokristallin diamant, laserskurna skärkanter. Spånarytare för syntetiska material (PMMA, POM, akryl etc.).

Användningsdata:

För mycket fin bearbetning och bästa möjliga ytor.

Rekommendation:

Om du vill få optimala resultat ska du använda system GARANT Master eco. Alternativt kan du använda alla passande ISO-klämhållare och borrhänger.

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	MKD
Beläggning	obelagd
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 1400 m/min
Matning f	0,005 - 0,04 mm/v

Eggutförande	NS
Skärdjup a_p	0,01 - 0,2 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Antal byten/skär	1
ISO-kod vändskär	VBGW 110304 FN
Sort	MKD
Hörnradie	0,4 mm
Tolerans	G
Produktnamnsattribut	MKD
Möjlighet till efterskärpning	ja
Produktslag	Vändskär för svarvning