

Garant**VBGW 110304 FN, MKD, Eggutförande: NK****Beställningsdata**

Ordernummer	266010 NK
GTIN	4062406274597
Artikelklass	21L

Beskrivning**Utförande:**

MKD - monokristallin diamant, laserskurna skärkanter. Spån brytare för kortspånande icke-järnmetaller.

Användningsdata:

För mycket fin bearbetning och bästa möjliga ytor.

Rekommendation:

Om du vill få optimala resultat ska du använda system GARANT Master eco. Alternativt kan du använda alla passande ISO-klämhållare och borrstänger.

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	VBGW 110304 FN
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	MKD
Skärdjup a_p	0,01 - 0,2 mm
Skärmaterial	MKD

Skärhastighet v_c primär användning	80 - 1000 m/min
Matning f	0,005 - 0,08 mm/v
Antal byten/skär	1
Beläggning	obelagd
Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Eggutförande	NK
Tolerans	G
Produktnamnsattribut	MKD
Möjlighet till efterskärpning	ja
Produktslag	Vändskär för svarvning