

**Skjutmått, mätområde: 500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415196 500
GTIN	4062406584252
Artikelklass	42A

**Beskrivning****Utförande:**

Nonie och avläsningsyta är bländfritt förkromade. Härdade och slipade mätytor. **Långa mätskänklar för mätning av stora arbetsstycken och arbetsstyckdiametrar.** Med låsskruv. Fasade och rundade skänkelspetsar för invändiga mätningar.

**Teknisk beskrivning**

felgräns	0,07 mm
Kalibrering	A1
Ansats för inre mått – Ø	20 mm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
gradering	1/20 mm
Norm	Verkstadsnorm
avläsning	0,05 mm
vikt	1,1 kg
skänkellängd	150 mm
mätområde	0 - 500 mm
Gradering nonie mm/tum	ja
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX

Alla delar	Härdad
Produktslag	Verkstads-skjutmått

## Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 500 mm	021010 500
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 500 mm	021000 500