

**Pinn-fräsar HSS-Co8, TiAlN, Ø k10 DC: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	191590 18
GTIN	4045197103796
Artikelklass	12W

**Beskrivning****Utförande:**

Flerskariga fräsar. **Excentrisk avbackning.**  
Prisförmånligt alternativ.

**Teknisk beskrivning**

Skär-Ø D <sub>c</sub>	18 mm
Tandantal Z	4
Matning f <sub>z</sub> för spårfräsning i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,034 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	16 mm
totallängd L	92 mm
Skärlängd L <sub>c</sub>	32 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerans nom.-Ø	k10
Spiralvinkel	30-40 grad
Hörnfavinkel	90 grad
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B

Typ	N
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Hörnfräs

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	120 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	78 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	55 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	14 m/min	M
GG(G)	mindre lämplig	46 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	92 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		