

Garant**VBGW 110308 FN, MKD, Eggutförande: NS****Beställningsdata**

Ordernummer	266012 NS
GTIN	4062406275815
Artikelklass	21L

Beskrivning**Utförande:**

MKD - monokristallin diamant, laserskurna skärkanter. Spån­brytare för syntetiska material (PMMA, POM, akryl etc.).

Användningsdata:

För mycket fin bearbetning och bästa möjliga ytor.

Rekommendation:

Om du vill få optimala resultat ska du använda system GARANT Master eco. Alternativt kan du använda alla passande ISO-kläm­hållare och borrstänger.

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	MKD
Hör­radie	0,8 mm
Beläggning	obelagd
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 1400 m/min

Antal byten/skär	1
ISO-kod vändskär	VBGW 110308 FN
Matning f	0,005 - 0,04 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärdjup a_p	0,01 - 0,2 mm
Sort	MKD
Eggutförande	NS
Tolerans	G
Produktnamnsattribut	MKD
Möjlighet till efterskärpning	ja
Produktslag	Vändskär för svarvning