

**Garant****VBGW 160408 FN, MKD, Eggutförande: NK****Beställningsdata**

Ordernummer	266018 NK
GTIN	4062406275884
Artikelklass	21L

**Beskrivning****Utförande:**

**MKD** - monokristallin diamant, laserskurna skärkanter. Spånarytare för kortspånande icke-järnmetaller.

**Användningsdata:**

För mycket fin bearbetning och bästa möjliga ytor.

**Rekommendation:**

Om du vill få optimala resultat ska du använda system GARANT Master eco. Alternativt kan du använda alla passande ISO-klämhållare och borrhållare.

**Teknisk beskrivning**

Matning f	0,005 - 0,08 mm/v
Antal byten/skär	1
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 1000 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup $a_p$	0,01 - 0,2 mm

Sort	MKD
Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	VBGW 160408 FN
Eggutförande	NK
Beläggning	obelagd
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	MKD
Tolerans	G
Produktnamnsattribut	MKD
Möjlighet till efterskärpning	ja
Produktslag	Vändskär för svarvning