

Garant**VBGW 110304 FN, MKD, Eggutförande: NL****Beställningsdata**

Ordernummer	266010 NL
GTIN	4062406275921
Artikelklass	21L

Beskrivning**Utförande:**

MKD - monokristallin diamant, laserskurna skärkanter. Spånbrytare för långspånande icke-järnmetaller.

Användningsdata:

För mycket fin bearbetning och bästa möjliga ytor.

Rekommendation:

Om du vill få optimala resultat ska du använda system GARANT Master eco. Alternativt kan du använda alla passande ISO-klämhållare och borrstänger.

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Sort	MKD
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,01 - 0,2 mm
Matning f	0,005 - 0,1 mm/v

ISO-kod vändskär	VBGW 110304 FN
Eggutförande	NL
Skärmaterial	MKD
Beläggning	obelagd
Skärförhållande	kontinuerligt
Antal byten/skär	1
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 1600 m/min
Tolerans	G
Produktnamnsattribut	MKD
Möjlighet till efterskärpning	ja
Produktslag	Vändskär för svarvning